

카탈로그 / 상품정보 : 제품 비교

제품 트리의 최하위 수준에 도달했거나 Rexroth Store 내에서 검색을 시작한 경우 찾은 제품을 서로 비교할 수 있습니다. 선택한 제품의 제품 속성이 나란히 표시되고 차이점이 강조 표시됩니다.

제품 비교를 시작하려면 비교하려는 모든 제품에 대해 "비교"① 버튼을 선택하십시오. 최대 4개의 상품을 비교할 수 있습니다. 상품을 추가하면 하단에 지금까지 선택한 제품의 타일이 표시됩니다. 제품 비교는 "제품 비교" 버튼②을 클릭하면 시작됩니다.

선택한 제품을 삭제하려면 하단에 표시된 제품 타일의 우측 상단의 X표시③를 클릭하면 선택에서 해당 제품은 해제됩니다. 선택한 모든 제품을 삭제하려면 "모두 해제" 버튼④을 클릭하면 선택에서 모두 해제됩니다.

아래 그림은 비교 결과표이며, 제품의 주요 제품 속성을 비교하여 표시해 줍니다. 차이나는 속성은 굵은 글씨로 강조하여 표시됩니다.① 제품 속성이 개별 제품에만 해당되는 경우 그 특성은 관련 제품에 대해서만 표시됩니다. 따라서 서로 다른 제품 유형을 비교하는 것은 그 결과치가 제한적입니다.

제품 비교에서 직접 원하는 수량의 제품을 장바구니에 추가할 수 있는 옵션이 있습니다.② 등록된 직접 고객은 위시리스트에 제품을 추가할 수도 있습니다.③

카탈로그 / 상품정보 : 제품 비교


제품 이미지의 오른쪽 상단 모서리에 있는 작은 "X"(④)를 클릭하여 비교 표시줄과 결과 모두에서 제거할 수 있습니다. 제품 비교는 화면 상하단의 "닫기" 버튼(⑤, ⑥)을 통해 종료되며, 이전 검색결과로 복귀합니다.


제품 비교 ⑤ 닫기


| | | |
|---|---|---|
| <div style="text-align: center;">  </div> <p>4WE6D6X/EG24N9K4/B10 R900915069</p> <p>공칭 사이즈 6, 기호 D, 슬레노이드를 통한 전기 작동식, 24V DC 표준 소요 시간 5 일</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 10px;"> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px 5px;">1</div> <div style="border: 1px solid #00aaff; padding: 2px 5px;">장바구니에 추가</div> </div> <div style="margin-top: 5px;"> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px 5px; display: inline-block;"> ③ 위시리스트에 추가 </div> </div> | <div style="text-align: center;">  </div> <p>4WE6J6X/EG24N9K4/B10 R900548271</p> <p>공칭 사이즈 6, 기호 J, 슬레노이드를 통한 전기 작동식, 24V DC 표준 소요 시간 5 일</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 10px;"> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px 5px;">1</div> <div style="border: 1px solid #00aaff; padding: 2px 5px;">장바구니에 추가</div> </div> <div style="margin-top: 5px;"> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px 5px; display: inline-block;"> ④ X </div> </div> | |
| 최대 압력 [bar] | 350 | 350 |
| 최대 유량 [l/min] | 70 | 80 ① |
| 피스톤 기호 | 기호 D | 기호 J |
| 연결 유형 | 플레이트 구조 | 플레이트 구조 |
| 공칭 사이즈 | 6 | 6 |
| 작동 방법 | 슬레노이드 작동식 | 슬레노이드 작동식 |
| 공급 전압 | 24 V DC | 24 V DC |

⑥ 닫기


Rexroth Store 연락처:







eshop@boschrexroth.co.kr



+82 51 260 0700